

OTTO akumulátorová pistole 2K AP 400

Aku pistole pro 2K systémy

2K AP 400

Vlastnosti

- ▶ Výkonná akumulátorová pistole pro 2složkové produkty
- ▶ Speciálně pro zpracování side by side kartuší 490 ml se směšovací poměrem 10:1 v systému MIXPAC™ C, F a BlueLine nebo systému ACF
- ▶ Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18 voltů / 2,0 Ah s indikátorem nabíjení
- ▶ Rychlonabíječka s indikátorem nabíjení (doba nabíjení cca 30 minut)
- ▶ Praktický boční zavaděč v lehké skeletové formě s vyměnitelnými přídržnými můstky pro bezpečné držení kartušových systémů
- ▶ Výměnná výtlačná hlava pro jiné směšovací poměry (1:1, 2:1, 4:1 a 10:1)
- ▶ Pro snadnou přepravu v praktické tašce
- ▶ V souladu s RoHS
- ▶ V souladu s CE



Normy a zkoušky

- ▶ Směrnice o strojních zařízeních: 2006/42/ES
- ▶ Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě: 2014/30/ES
- ▶ Směrnice RoHS 2011/65/ES
- ▶ Použité normy k těmto směrnici naleznete v prohlášení o shodě na konci tohoto návodu k obsluze

Technický popis

Směšovací poměr	10:1
Smyková síla [kN]	5
Rychlost postupu [mm/min.]	20 - 230
Délka [mm]	477
Šířka [mm]	114
Výška [mm]	283
Hmotnost [kg]	3,74

Zvláštní poznámky

Před uvedením do provozu si prosím přečtete přiložený návod k obsluze s bezpečnostními pokyny.

Forma dodání

Objednávací jednotka (OJ)	Kód
1 kus	2KAP400

Likvidace

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NĚMECKO
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/cz

💡 Aplikační poradenství
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

Pokyny k likvidaci najdete na potisku a v návodu k obsluze.